

Everris AccuPro2000 / SR-2000

JPN

組立て、使用方法と注意

everris.



必要な工具









11

13

使用方法を良く読んですべてのパーツが入っているか確認して下さい。

組立て



組立て





Accupro-2000





組立て

#Nr. 36-44





200 オプション デフレクターキット




⚠️ ケーブルをねじらないようにする






組立て





操作



操作




! 操作




推奨されている散布幅を使用して下さい。狭い範囲で施肥量やパターンなどのテストを行って下さい。天候、散布機の状態、または歩くスピードによって結果に違いが出る事があります。

操作と整備




操作と整備

8



最大
20psi


9 分解 (必要な場合のみ)



ロータープレートは時計回り


目盛りの調整

1




Eの位置にする

2



目盛り調整の深さ


必要な時のみ
目盛り調整を行う
調整キーが
ぴったり合わない時



目盛りの調整 








3



緩める


目盛りの調整



部品図

ACCUPRO-2000 #Nr. 36-44

200 デフレクターキット オプション
横方向散布遮断用




3ページの組立て方を見る

部品図

Everris ACCUPRO-2000

SR-2000



注文部品

#Nr.	部品名	JPN	Part nr.	#Nr.	Part description	JPN	Part nr.
1	ホッパーアッセンブリ- Accupro-2000		16555	26	アクセルベアリング (4個セット)		790151
	ホッパーアッセンブリ- SR-2000		16558	27	フレームアッセンブリ (26を含む) Accupro-2000		790045
2	* ホッパー		790115		フレームアッセンブリ (26を含む) SR-2000		790046
3	* ヘリカルコンアッセンブリ		780945	28	レスト Accupro-2000		790061
4	ヘリカルコンリテーナー/ベアリングシールド		792001		レスト SR-2000		790060
5	ヘリカルコン		780941	29	ハンドルアッセンブリ Accupro-2000		790075
6	シャットオフプレートリテーナー/シャットオフプレートベース		792002		ハンドルアッセンブリ SR-2000		790076
7	* ポインター		790341	30	メインシャットオフレバー		790215
8	* レートコントロールハウジング		790321	31	ハンドグリップス (2個セット)		1000061
9	* レートコントロールロッドアッセンブリ		790395	32	メインシャットオフ コントロールロッド		790250
10	* レートコントロールノブ/ワッシャー		792003	33	ホッパースクリーン		790141
11	* レートコントロールプレート		790330	34	ホッパースクリーンクリップ (2個セット)		780440
12	* ピボットレバー/メインシャットオフプレートアッセンブリ		790265	35	ホッパーカバー		790161
13	* アジテーターベアリング, セット		792004	36	オグジリアリ シャットオフ プレート		780220
14	アジテーターピン		780100	37	オグジリアリ シャットオフ ケーブルブラケット		790550
15	ローターアンドギアキャリアアッセンブリ		780195	38	オグジリアリ シャットオフ コントロールケーブル		790490
16	ローターシャフト		790020	39	オグジリアリ シャットオフ クランプ		790560
17	ロータープレート		780191	40	デフレクター シールド(完成品)		1000060
18	ギアキャリア, コンプリート		780155	41	デフレクター ブラケットアッセンブリ		1000058
19	ピニオンギア		780122	42	デフレクター レバーブラケット		1000059
20	リングギア		780121	43	デフレクター コントロールロッド		1000053
21	ギアボックスカバー-ハーフ(2個セット)		780110	44	デフレクターロッド用スプリング		1000052
22	アクセルカラー		780200	45	カリブレーションキー (カリブレーション指示		791082
23	アクセル, コンプリート		790015		書を参照)		
24	ドライブホイール		790120	200	ファスナーパッケージ (表示なし)		790905
25	アイドラーホイール		790130		36-44の部品はSR2000に入っています。コンプリート		1000060
					デフレクターキット		

*印はホッパーアッセンブリの中に含まれている部品です。

全ての部品とサブアッセンブリキットには必要なファスナーや組立て指示書が含まれています。

JPN 各部品を確認するために、図を役立てて下さい。



部品を注文する際は、常時以下の情報をお伝え下さい。
必ず部品nr.を使用し # Nr.は使わないで下さい。
部品名



<http://everris.info/s7R2>

AccuPro 2000

<http://everris.info/s7R2>



<http://everris.info/s6ZL>

SR-2000

<http://everris.info/s6ZL>

Everris International B.V.

www.everris.com

info@everris.com



Everris International B.V. is certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

© Everris International B.V. 2014

All rights reserved

everris.